

交流电源端口 移动基站交流电源保护

Bourns® PortNote® 解决方案 提供您保护选项免于各种主要接口损害

解决方案产品



1250-1S-230



1250-4S-230

用途

基站收发讯号台(BTS) 设备经常使用 48 V 直流电源供电，但亦可由 110/220 V 交流电源供电。交流端口在恶劣环境中尤其需要受到保护。Bourns® 型号1250 系列是常规用途的交流浪涌保护装置(SPDs)，安装在设备前端、主配电盘、靠近敏感终端或是没有LPS (避雷针) 的环境中。

解决方案内容

交流浪涌保护装置:

- 1250-1S-230
- 1250-2S-230
- 1250-3S-230
- 1250-4S-230

符合要求*


UL1449 类型 4, 类型 2 位置

替代选项

1210 系列用于重负载环境

特性和优点

- 高达 50 kA, 8/20 μ s 浪涌防护
- 远程信号传递
- 兼容导轨安装
- 符合ROHS**



* Bourns® 型号1250-1S-230 和1250-4S-230 浪涌保护器装置已通过 UL1449 认证，作为类型 4 用于类型 2 位置。

此处所示的示意图旨在说明应用保护，并不构成完整的电路设计。客户应当在特定的应用场合中验证设备的实际性能。

索取样品



若要订购样品，请点击“索取样品”按钮

**2003 年 1 月 27 日的 ROHS 指2002/95/EC，以及 2011 年 6 月 8 日的 RoHS 重铸 2011/65/EU。

www.bourns.com

BOURNS®

Americas: Tel +1-951 781-5500
Email americus@bourns.com

EMEA: Tel +36 88 520 390
Email eurocus@bourns.com

Asia-Pacific: Tel +886-2 256 241 17
Email asiacus@bourns.com